

**Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265130 16
GTIN	4045197941787
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
kod ISO uchwytu	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
długość główki L ₁	17 mm
długość główki L ₁	20 mm
długość główki L ₁	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Wielkość chwytu	16 mm
części zamienne	269981 2
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 2	269981 2
Noże chwyt / wielkość płytki 16/09 mm	260006 16/09
Noże chwyt / wielkość płytki 16/11 mm	260308 16/11