

**Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265130 20
GTIN	4045197941794
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
kod ISO uchwytu	SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
długość całkowita L	125 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
długość główki L ₁	17 mm
długość główki L ₁	20,5 mm
długość główki L ₁	27 mm
Wielkość uchwytu	20 mm
części zamienne	269981 2
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 2	269981 2
Noże chwyt / wielkość płytki 20/11 mm	260308 20/11
Noże chwyt / wielkość płytki 20/12 mm	260706 20/12
Noże chwyt / wielkość płytki 20/09 mm	260006 20/09