

**Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265130 12
GTIN	4045197941770
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
kod ISO uchwytu	SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Seria	QuickTurn
długość główki L ₁	13 mm
długość główki L ₁	17 mm
długość główki L ₁	20 mm
długość całkowita L	80 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
Wielkość chwytu	12 mm
części zamienne	269981 1
norma	DIN ISO 5610

rodzaj zastosowania	prawe
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 1	269981 1
Noże chwyt / wielkość płytki 12/09 mm	260706 12/09
Noże chwyt / wielkość płytki 12/07 mm	260308 12/07
Noże chwyt / wielkość płytki 12/09 mm	260006 12/09