

**Zestaw noży, prawe, Wielkość chwytu: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255110 25
GTIN	4045197941879
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16
długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	33 mm
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
Seria	QuickTurn
części zamienne	259981 6
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Zestaw części zamiennych do zacisków Typ 6

259981 6

Noże chwyt / wielkość płytki 25/16 mm

250018 25/16