

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB8630, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Zwiększona grubość płyty spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej.  
nowoczesna powłoka zabezpiecza przed zużyciem.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmax.} = 4$  mm.

**Opis techniczny**

typ	INOX
posuw $f_z$ na ząb	0,22 mm
grubość płytki E	5,56 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEMT 1305 AGSR
Gatunek	HB8630
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo	30 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		