



## Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290035 8
GTIN	4030741290657
Klasa artykułu	29I

### Opis

#### Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

#### wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RGV30° 1×GE30°

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 15 mm

do szerokości radełkowania b: 4 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 4 mm

zakres roboczy: 3 - 20 mm

oś krążka: 299911 2

### Opis techniczny

oś krążka	299911 2
szerokość chwytu	8 mm
wysokość chwytu	8 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
zakres roboczy	3 - 20 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RBR 1×BL

dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RAA 1×AA
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
dla profilu radełkowania	RGV30° 1×GE30°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania