

**Frezy ECO do radełkowania prawe, wielkość chwytu: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290238 16
GTIN	4030741290459
Klasa artykułu	29I

**Opis****Wykonanie:**

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR15°

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 15 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 4 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 8 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 4

**Opis techniczny**

szerokość chwytu	16 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm
do szerokości radełkowania $b$	4 mm
wysokość chwytu	16 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 4

do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm
dla profilu radełkowania	RGE30° 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR15°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania