

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z tłumieniem drgań, walcowe, z kanałem na chłodziwo, HSK-A 100 A = 200, \varnothing trzpienia d1: 16mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306714 16
GTIN	4045197942494
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.**
- **Z otworem Balluffchip / na chip RFID.**
- **Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.**

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany.

Zalety:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz specjalny nr 309840; rura chłodziwa nr 309880.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

Opis techniczny

$\varnothing D_2$	38 mm
\varnothing trzpienia d ₁	16 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	17 mm
wymiar A długości wysięgu	200 mm
\varnothing mocowania D ₁	16 mm

adapter	HSK-A 100 A = 200
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Drgania	amortyzowane
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich