

**Garant**

**Oprawki do głowic frezarskich z tłumieniem drgań, walcowe, z kanałem na chłodziwo, HSK-A 100 A = 200,  $\varnothing$  trzpienia d1: 27mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	306714 27
GTIN	4045197942616
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- **Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.**
- **Z otworem Balluffchip / na chip RFID.**
- **Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.**

**Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany.**

**Zalety:**

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

**w dostawie::**

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz specjalny nr 309840; rura chłodziwa nr 309880.

**wskazówka:**

Inne wielkości na zamówienie!

**Opis techniczny**

$\varnothing D_2$	58 mm
Długość trzpienia frezarskiego $L_4$	21 mm
$\varnothing$ trzpienia $d_1$	27 mm
wymiar A długości wysięgu	200 mm
$\varnothing$ mocowania $D_1$	27 mm

adapter	HSK-A 100 A = 200
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Drgania	amortyzowane
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich