



Oprawki termokurczliwe z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, PSC 63 A = 120, Ø mocowania D1: 8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308574 8
GTIN	4045197944047
Klasa artykułu	31C

Opis

Wykonanie:

- Z otworem Balluffchip.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę.
- Powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrabione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwyttem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885 / 9893.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HSC

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	27 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm

Ø D ₂	21 mm
uchwyt	PSC 63 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC