

Garant

Precyzyjne oprawki do tulejek zaciskowych HiRunER, PSC 63 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308542 32
GTIN	4045197944115
Klasa artykułu	31C

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwytysą przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff, wysokowydajne nakrętki mocujące do 25 000 obr./min⁻¹.

Zaleta:

- **wysoka dokładność ruchu obrotowego w systemie (oprawka + tulejka zaciskowa + nakrętka mocująca), odchyłka ruchu obrotowego 3 µm przy odchyłce ruchu obrotowego tulejki zaciskowej 2 µm, 6 µm przy odchyłce ruchu obrotowego tulejki zaciskowej 5 µm**
- **bardzo duże siły mocowania (nawet 2-krotnie większe w porównaniu ze standardową oprawką ER)**
- **zmniejszenie drgań dzięki 2-częściowej nakrętce mocującej.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

Z precyzyjną nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893, tulejki zaciskowe ER nr 308901 – 309432, klucz hakowy nr 628400 bądź klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.

wskazówka:

- **Mocuje jedynie Ø nominalną do Ø uchwytu, tolerancja h 10.**
- **Nie używać nakrętki mocującej razem z podkładką uszczelniającą.**
- **Precyzyjnego uchwytu do tulejek zaciskowych zawsze używać w połączeniu z precyzyjną nakrętką mocującą nr 309617.**

- Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.
- W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 μm konieczne usunięcie niebieskiego pierścienia

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	32
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Klucze mocujące ER nr 309748; nr 309749	32
zakres mocowania	2 - 20 mm
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617	32
Ø zewn. D	52 mm
adapter	PSC 63 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową