

**HOLEX®**
**Oprawki Weldon, HSK-A 63 krótkie, Ø mocowania D1: 40 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304277 40
GTIN	4045197944252
Klasa artykułu	32A

**Opis**
**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: DIN 69882-4

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 20000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

**Opis techniczny**

uchwyt	HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-4

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 20000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC