

Garant

Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadz. chłodziwo, SK 30 krótki, Ø mocowania D1: 16 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300048 16
GTIN	4045197944160
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:****GARANT –**

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Z otworem na Balluffchip.

Z zamykanymi otworami na kanały chłodziwa.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 48 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	63 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø mocowania D ₁	16 mm

Ø zewn. D	48 mm
adapter	SK 30 krótki
norma	DIN 6359
Kształt	ADB
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe