

Garant

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 40 krótki, \emptyset trzpienia d1: 13 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300835 13
GTIN	4045197944276
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

GARANT –Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

- **Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.**
- **Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.**

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wymiar A długości wysięgu: 55 mm

\emptyset zewn. D: 27 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 18 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 23 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 13

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 13

Opis techniczny

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	23 mm
---	-------

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	13
∅ trzpienia d ₁	13 mm
wymiar A długości wysięgu	55 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	13
∅ zewn. D	27 mm
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	18 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	13
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów