

**Garant****Adapter szybkowymienny ER40, d=64,5, Ø zaciskania: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319289 12
GTIN	4045197943682
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Szybkowymienny adapter przykręcany nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym w cylindrycznej tulei mocującej lub w uchwycie VDI do adaptacji bezpośredniej.

**Zastosowanie:**

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

**Pasuje do :**

Wytaczaki z 1, 2 albo 3 powierzchniami mocującymi.

**w dostawie::**

Korki gwintowane do otworów kanalików chłodzenia, zaślepka.

**wskazówka:**

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 rozm. VG1 z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).

**Opis techniczny**

Atrybut nazwy produktu	d=64,5
Rodzaj produktu	Adapter szybkowymienny

