

Garant**Adapter szybkowymienny ER40, d=64,5, Ø zaciskania: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319289 20
GTIN	4045197943705
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Szybkowymienny adapter przykręcany nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym w cylindrycznej tulei mocującej lub w uchwycie VDI do adaptacji bezpośredniej.

Zastosowanie:

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

Pasuje do :

Wytaczaki z 1, 2 albo 3 powierzchniami mocującymi.

w dostawie::

Korki gwintowane do otworów kanalików chłodzenia, zaślepka.

wskazówka:

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 rozm. VG1 z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).

Opis techniczny

Atrybut nazwy produktu	d=64,5
Rodzaj produktu	Adapter szybkowymienny

