

Garant

Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 160, Ø mocowania D1: 10mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 304411 10 |
| GTIN | 4045197943811 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

GARANT: Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ø mocowania D ₁ | 10 mm |
| Ø zewn. D | 35 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 160 mm |
| adapter | HSK-A 100 A = 160 |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Norma na uchwyt | DIN 69882-4 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893 |
| Kształt | A |
| Otwór kanalika chłodzącego | zamykane |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HSC |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |