

**Garant**

**Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 160, Ø mocowania D1: 14mm**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 304336 14     |
| GTIN             | 4045197943354 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

## Opis

### Wykonanie:

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

**GARANT:** Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

**Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.**

### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwyty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

### wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

## Opis techniczny

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Ø zewn. D                         | 44 mm            |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 14 mm            |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 12               |
| wymiar A długości wysięgu         | 160 mm           |
| adapter                           | HSK-A 63 A = 160 |

## Karta danych

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Norma na uchwyt                                 | ISO 12164-1                        |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69882-4                        |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69893                          |
| Kształt                                         | A                                  |
| Otwór kanałika chłodzącego                      | zamykane                           |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HSC                                |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe         |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/304336-14>