

Garant

Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 160, Ø mocowania D1: 6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	304336 6
GTIN	4045197943316
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powierzchnie mocujące HSK obrobione.**

GARANT: Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwyty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	160 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
Ø zewn. D	25 mm
adapter	HSK-A 63 A = 160

Karta danych

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/304336-6>