

HOLEX**Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 krótkie, Ø mocowania D1: 25 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 304398 25 |
| GTIN | 4045197944467 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 65 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 25

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 25 |
| Ø zewn. D | 65 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 25 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 100 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| adapter | HSK-A 100 krótkie |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1 |
| Norma na uchwyt | DIN 69882-4 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893 |
| Kształt | A |
| Otwór kanalika chłodzącego | zamykane |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HSC |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |