

Garant

Oprawki z mininakrętką, do tulejek zaciskowych ER, smukłe, kształt ADB, SK 40 A = 70, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER



Dane zamówienia

Numer katalogowy	300649 16
GTIN	4045197944498
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Śruba mocująca dokładnie wyważona **do HSC**. ER11 - otwór przelotowy rozwiercony. Uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

· **Standardowo z otworem na chip Balluff.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

w dostawie::

Z mininakrętką ER High-Speed nr 309650.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze do mocowania ER nr 309740.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806. Klucz do mocowania AB nr 308820; 308830.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 0,5 - 10 mm

Ø zewn. D: 22 mm

Długość użyteczna L₁: 45 mm

odpowiedni klucz do mocowania nr 309740: 16

Opis techniczny

odpowiedni klucz do mocowania nr 309740	16
zakres mocowania	0,5 - 10 mm
do tulejek zaciskowych ER	16 mm

Ø zewn. D	22 mm
Długość użyteczna L ₁	45 mm
adapter	SK 40 A = 70
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową