

Garant**Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 40 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303015 32
GTIN	4045197944924
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanałkami doprowadzającymi chłodziwo.

- **Kształt walcowy.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**
- **Powiększona powierzchnia przylegania pasa.**

Zalety:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

\varnothing zewn. D: 78 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 32

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 32

Opis techniczny

Ø trzpienia d ₁	32 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	32
wymiar A długości wysięgu	50 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	32
Ø zewn. D	78 mm
adapter	BT 40 krótkie
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich