

Garant**Oprawki hydrauliczne HT krótkie, PSC 63, Ø mocowania D1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308556 20
GTIN	4045197945105
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Osiowe przestawienie długości (przestawienie 10 mm).
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
- Bardzo duża sztywność ogólna dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.

Zastosowanie:

Przenosi bardzo duże momenty obrotowe **550 Nm**, wersja HT (High Torque).

- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
- Do trudnego skrawania przy frezowaniu.
- Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302150, 302155, 302160 i 302165.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø zewn. D	49 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Długość użyteczna L ₁	41 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302160; 302155

adapter	PSC 63
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne