



Zestaw okrawaczy uniwersalnych/skrobaków w kasecie z tworzywa sztucznego 16 szt.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839980
GTIN	7290003237838
Klasa artykułu	83G

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z tworzywa z **chwytem teleskopowym** i wymiennym ostrzem skrobaka. Skrobaki precyzyjne z uchwytem z metalu lekkiego i oprawką szybkowymienną.

w dostawie::

okrawacz uniwersalny z 3 ostrzami (S100, S20, S30):: 1 szt. nr 838420

miniskrobak z odsadzonym, specjalnym ostrzem:: 1 szt. nr 839675

okrawacz do rowków klinowych z 1 płytką skrawającą (2,4 – 11 mm):: 1 szt. nr 839705

skrobak precyzyjny z przekładanym ostrzem specjalnym ze stali narzędziowej:: 1 szt. nr 836400

okrawacz do blach z grotem (1 – 8 mm):: 1 szt. nr 839740

miniskrobak z prostym miniostrzem:: 1 szt. nr 839670

okrawacz do otworów z grotem (do Ø 20 mm):: 1 szt. nr 839605

Opis techniczny

Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne
-----------------	-----------------------

Akcesoria

Skrobaki precyzyjne z wymiennym grotem ze stali narzędziowej	836400
Skrobak miniaturowy, prosty z uchwytem teleskopowym i miniostrzem	839670
Okrawacz do otworów, z grotem HSS o Ø 20 mm	839605
Okrawacz uniwersalny, uchwyt 2K, z uchwytem teleskopowym i 3 ostrzami (S100, S20, S30))	838420
Okrawacz do blachy z uchwytem teleskopowym i ostrzem V wielk. 8	839740
Skrobak miniaturowy z uchwytem teleskopowym i wygiętym ostrzem specjalnym	839675
Okrawacz do rowków wpustowych z chwyt. teleskopowym i płytką skrawającą wielk. 11	839705