

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe,, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 25/12 mm kod ISO uchwytu: A25R SSKCR/L12

Kąt ustawienia κ : 75 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: SC.. 1204..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

wysokość mocowania L_2 : 24 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A25R SSKCR/L12
długość całkowita L	200 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	32 mm
Kąt ustawienia κ	75 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 1204..
śruby mocujące	269028 25
\varnothing chwytu	25 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
wielk. płytki	12 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500