

Garant

Oprawki termokurczliwe z 4 kanalikami doprowadz. chłodziwo, niklowane, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 16mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302287 16
GTIN	4045197945532
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**

Wersja premium: wersja niklowana z 4 zamykanymi **kanalikami doprowadzającymi chłodziwo**. Zintegrowana regulacja długości narzędzia (droga regulacji 10 mm).

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Odpowiedni do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i przyrządów do oprawek termokurczliwych na gorące powietrze.

w dostawie::

Śruby dyszy M3, 4 szt.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	16 mm
----------------------------	-------

wymiar A długości wsięgu	80 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Ø D ₂	27 mm
Ø zewn. D	34 mm
adapter	SK 50 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe