

Garant**Oprawki Weldon niklowane, z otworem kanału na chłodziwo, HSK-A 63 krótki, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304272 20
GTIN	4045197945600
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

GARANT: Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).

Niklowanie specjalne.

z kanałami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 52 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 20

Opis techniczny

Ø zewn. D	52 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm

Ø mocowania D ₁	20 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	20
adapter	HSK-A 63 krótki
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe