

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB, niklowany, SK 40 A = 70, do tulejek zaciskowych ER: 40 ER

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300515 40 |
| GTIN | 4045197945846 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

GARANT –

- **bardzo spokojna praca dzięki przetoczonym po utwardzeniu chwytom i wyważeniu precyzyjnemu G2,5 / 25000 obr./min.**
- **niklowane powierzchnie zapewniają optymalną ochronę przed korozją.**
- **precyzyjne nakrętki mocujące GARANT zapewniają maksymalne siły mocowania i dokładność.**

Niklowanie specjalne.

GARANT –

- **klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Precyzyjna nakrętka mocująca GARANT precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25000 obr./min) i powlekana, co zapewnia wysoką siłę mocowania i niewielkie zużycie.**
- **Nawiercony otwór przelotowy.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901 – 309449, nakrętki

mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625 – 309645 (do nr 309615).

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 3 - 26 mm

Ø zewn. D: 63 mm

Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610: 40

Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580: 40

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------------------|
| zakres mocowania | 3 - 26 mm |
| do tulejek zaciskowych ER | 40 |
| Ø zewn. D | 63 mm |
| Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610 | 40 |
| Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580 | 40 |
| adapter | SK 40 A = 70 |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | ADB |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm |
| Strategia skrawania | HSC |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40 | 309680 40 |
|--|-----------|