

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB, niklowany, SK 40 A = 70, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300515 16
GTIN	4045197945815
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

GARANT –

- **bardzo spokojna praca dzięki przetoczonym po utwardzeniu chwytom i wyważeniu precyzyjnemu G2,5 / 25000 obr./min.**
- **niklowane powierzchnie zapewniają optymalną ochronę przed korozją.**
- **precyzyjne nakrętki mocujące GARANT zapewniają maksymalne siły mocowania i dokładność.**

Niklowanie specjalne.

GARANT –

- **klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Precyzyjna nakrętka mocująca GARANT precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25000 obr./min) i powlekana, co zapewnia wysoką siłę mocowania i niewielkie zużycie.**
- **Nawiercony otwór przelotowy.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901 – 309449, nakrętki

mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625 – 309645 (do nr 309615).

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania: 0,5 - 10 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610: 16

Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580: 16

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	16
Nakrętki zamienne HOLEX nr 309580	16
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610	16
Ø zewn. D	28 mm
zakres mocowania	0,5 - 10 mm
adapter	SK 40 A = 70
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
---	-----------