


Garant**Oprawki do tulejek zaciskowych ER nikielowane, HSK-A 100 długie, do tulejek zaciskowych ER: 16 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305486 16
GTIN	4045197945778
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)**
- **Obróbka powierzchni czynnych**
- **HSK.**

Z otworem na Balluffchip.

Nikielowana w celu ochrony przed korozją.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

zakres mocowania: 0,5 - 10 mm

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	16
---------------------------	----

wymiar A długości wysięgu	100 mm
zakres mocowania	0,5 - 10 mm
Ø zewn. D	28 mm
adapter	HSK-A 100 długie
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Aksesoria

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
---	-----------