

**Garant****Oprawki do stempli, metryczne  $\varnothing d = 8$  mm,  $\varnothing$  chwytu DS: 20mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	293020 20
GTIN	4045197945907
Klasa artykułu	29K

## Opis

**Pasuje do:**

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

**Wyp. dodatkowe:**

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).

Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

**wskazówka:**

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej  $\varnothing$  stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

## Opis techniczny

L	38 mm
dł. całkowita L1	50 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
$\varnothing$ D	33 mm

## Karta danych

Ø d	8 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

### Akcesoria

Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 16 mm	293006 16
Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 12 mm	293006 12
Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 8 mm	293006 8
Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 5 mm	293006 5