

Garant**Stemple czworokątne metryczne $\varnothing d = 8$ mm, TiN, czworokątny: 7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293050 7
GTIN	4045197946928
Klasa artykułu	29L

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:Do wykonywania profili **w jednej operacji**.**Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Wytwarzanie profili czworokątnych > 9 mm jest zalecane tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

Opis techniczny

rozwartość kłucza	7 mm
L	12 mm
Materiał ostrza	HSS

tolerancja	od + 0,13 do + 0,16 mm
profil	czworokątny
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego