



Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do typu ER: 20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309615 20
GTIN	7640128492177
Klasa artykułu	39Z

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję.

Podkładki uszczelniające nr 309625; 309630; 309635; 309645. **Z sześciokątem** SW 25.

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Długość całkowita L: 19,5 mm

Ø zewn. D: 34 mm

gwint: M25×1,5

maks. moment dokręcania: 100 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	19,5 mm
do typu ER	20 mm
maks. moment dokręcania	100 Nm
gwint	M25×1,5
Ø zewn. D	34 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową