

HALDER**Szczęka mocująca z klinem pojedynczym płaskiego, gwint M: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370022 M12
GTIN	4030618237693
Klasa artykułu	37K

Opis**Zastosowanie:**

Wkręcanie śruby mocującej powoduje rozsuniecie obu szczęk mocujących i dociśnięcie detali do ogranicznika stałego.

Materiał:

Korpus ze stali narzędziowej, hartowany, bez powłoki. Szczęki mocujące ze stali narzędziowej, hartowane, czernione i szlifowane.

wskazówka:

Montaż w otworze gwintowanym albo za pomocą nakrętki do rowków teowych. Możliwość mocowania poziomego albo pionowego.

długość: 42 - 49 mm

wysokość H: 26 mm

B₁: 41 mm

maks. moment dokręcania: 85 Nm

siła mocowania: 30 kN

Opis techniczny

siła mocowania	30 kN
gwint M	M12

maks. moment dokręcania	85 Nm
B ₁	41 mm
długość	42 - 49 mm
wysokość H	26 mm
Rodzaj produktu	System mocowania przyrządu