



Zestaw bitów TY[®], 8-elementowy, 1/4 cala C 6,3 29 mm, Liczba części: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	674161 8
GTIN	4010995421366
Klasa artykułu	63K

Opis

Wykonanie:

Bity TY[®] o długości 29 mm mają dłuższą strefę skręcania, gdyż są dłuższe o 4 mm od bitów o długości 25 mm i z tego powodu są trwalsze. Nadają się zwłaszcza do wiertarek i wkrętarek o dużej mocy. Przechowywanie w uchwycie z tworzywa sztucznego BitBuddy[®] pozwala na komfortową obsługę jedną ręką, z bezpośrednim pobieraniem bitów z uchwytu do wkrętarki.

Zaleta:

Kolorowe bity można szybko i łatwo zlokalizować, **również w ciemności, dzięki światłu ultrafioletowemu** i kolorowej opasce.

Zawartość:

Bity, C 6,3, do śrub Torx[®] wewn.: Po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40

2 szt. rozm. TX20

adapter: 1 szt.

wskazówka:

Odpowiednią latarkę kieszonkową UV LED / UV podano pod nr. 081518 UV-LED.

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX [®]
długość bitów	29 mm
liczba części	8
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów

Aksesoria

Latarka LED i UVz akumulatorem Typ UV-LED

081518 UV-LED