

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/07 mm kod ISO uchwytu: A16M SV95CR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC..0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 19,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

szerokość szyjki	12,9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	19,5 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
wielk. płytki	7 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	36 mm
śruby mocujące	269028 27
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC..0702..
kod ISO uchwytu	A16M SV95CR/L07

głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200