

Garant

Wytaczaki stalowe, Po lewej, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 8/05 mm kod ISO uchwytu: A08F SV95CR/L05

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,2 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5 mm

wysokość mocowania L_2 : 7,5 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	5 mm
długość całkowita L	80 mm
wielk. płytki	5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	9,2 mm
śruby mocujące	269028 26
szerokość szyjki	6 mm
\varnothing chwytu	8 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC..0501..
kod ISO uchwytu	A08F SV95CR/L05
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	15 mm

głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5