

Noże, lewe, Wielkość chwytu / płytki: 10/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261307 10/07
GTIN	4045197948359
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
wielk. płytki	7 mm
długość główki L ₁	15 mm
długość całkowita L	70 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
kod ISO uchwytu	SVLCR/L 1010E07
śruby mocujące	269028 27
Wielkość chwytu	10 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200