

Garant**Noże, prawe, Wielkość chwytu / płytki: 8/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261306 8/07
GTIN	4045197948311
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	60 mm
długość główki L ₁	15 mm
Wielkość chwytu	8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 27
kod ISO uchwytu	SVLCR/L 0808D07
Szerokość funkcjonalna L ₄	10 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200