

Noże, lewe, Wielkość chwytu / płytki: 8/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261307 8/07
GTIN	4045197948342
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	15 mm
długość całkowita L	60 mm
Wielkość chwytu	8 mm
śruby mocujące	269028 27
wielk. płytki	7 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	10 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 0702..
kod ISO uchwytu	SVLCR/L 0808D07
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6

674248 TX6

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659957 200