

Garant**Noże, prawe, Wielkość chwytu / płytki: 12/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
śruby mocujące	269028 27
Wielkość chwytu	12 mm
kod ISO uchwytu	SVLCR/L 1212F07
długość całkowita L	80 mm
długość główki L ₁	18 mm
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200