

**Noże, lewe, Wielkość chwytu / płytki: 12/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261307 12/07
GTIN	4045197948366
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	18 mm
kod ISO uchwytu	SVLCR/L 1212F07
wielk. płytki	7 mm
Wielkość chwytu	12 mm
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
śruby mocujące	269028 27
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	16 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200