

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	10 mm
śruby mocujące	269028 27
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	150 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
kod ISO chwytu	SWVCN 1010M07
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwyty neutralnych	15 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwyty neutralnych	5 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

## Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
---	------------

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200
---	------------