

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 12/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
śruby mocujące	269028 27
kod ISO uchwytu	SVVCN 1212M07
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	18 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	6 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
Wielkość chwytu	12 mm
wielk. płytki	7 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200