

Garant**CNMM 160624, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 160624 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 10 mmposuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	SR
promień naroża	2,4 mm

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160624
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia