

**Garant****CNMM 160624, Gatunek: HB7020**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Klasa artykułu	21G

### Opis

CNMM 160624 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 10 mmposuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 300 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	2,4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,4 - 1,2 mm/obr,
Materiał ostrza	HM

Łamacz wiórów	SR
Gatunek	HB7020
głębokość skrawania $a_p$	2 - 10 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160624
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia