

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 8/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 27
Wielkość chwytu	8 mm
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	125 mm
kod ISO chwytu	SVVCN 0808K07
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwyty neutralnych	4 mm
Długość wysięgu L ₁ uchwyty neutralnych	15 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
---	------------

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200
---	------------