

Garant**SCMT 120404, Gatunki: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 120404 HB7020 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SS
Gatunek	HB7020
Materiał ostrza	HM

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia