

**Garant****WNMG 080404 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251963 HB7020
GTIN	4045197948649
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	WSS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Gatunek	HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia