

Garant**CCMT 060202 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1 mm
posuw f	0,15 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	WSS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Gatunek	HB7020
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia